

TL-30

JUKI



アルミダイキャストフレームで…。

耐久性
抜群

静音
設計



職業用本縫いミシン TL-30型


SPUR 30

●工業用針採用 ●補助テーブル付き 幅704×奥行335×高さ350mm(補助テーブル含)

職業用ミシン
国内シェア
No.1

new

LED採用



針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。

職業用本縫いミシン TL-30型


SPUR 30

希望小売価格 166,100円 (税込)

JANコード: 4946973004316

●工業用針採用 ●補助テーブル

工業用針採用



簡単ボビン交換

ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。



押え圧調節

薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。



どんな布地もおまかせ

パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。



針定位置停止&長押し時にゆっくり進む針上下スイッチ

ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。



ドロップフィード

送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
※キルト押えはオプション品です。



糸調子目盛り

上糸調子に目盛りが表示されているので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。

工業用の技術

ミシン本体はアルミダイキャストフレーム。振動が少なく、音が静か。工業用部品や技術の採用により、長期間性能を保ちます。

安全機構

ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。

軽量ポータブル

スペースを取らず、どこにでも持ち運びができる軽量ポータブルタイプなので縫う場所を選びません。

その他

- 補助テーブル
- ミシンの底に掃除用
- 本体ソフトケース付
- 取り外しカバー付

オプション [別売]

◎職業用ミシン専用テーブル
寸法 [mm]
幅1120×奥行550×高さ750



希望小売価格 51,700円 (税込)
品番: J-TR4

◎キルト押え
[1/5インチ=5.0mm]



希望小売価格 3,080円 (税込)
品番: A9811-E98-AA0A

◎キルト押え
[1/4インチ=6.5mm]



希望小売価格 3,080円 (税込)
品番: A9811-E98-BA0A

◎上送り押え
希望小売価格 6,600円 (税込)
品番: A9811-D25-OA0

◎厚物用針板
希望小売価格 4,290円 (税込)
品番: A9839-O90-BA0

◎薄物用針板
希望小売価格 4,290円 (税込)
品番: A9839-O90-AA0

◎薄物用押え
希望小売価格 2,310円 (税込)
品番: A9813-O96-OA0A

その他工業用パーツも使用できます

本カタログの価格は全て税込表示となっています。

1年間無償保証

アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。

転居などの理由によるアフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら右記へお電話ください。

お客様相談室 Tel: 042-357-2346

JUKI

JUKI株式会社

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
https://www.juki.co.jp

JUKI ECO PRODUCTS



JUKI ECO PRODUCTS

JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした環境に配慮した商品です。

●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。
JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては <https://www.juki.co.jp/eco/index.html> を参照下さい。

*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

*この印刷物に記載の商品の色は、実際と多少異なる場合がございます。
また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
*ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
*正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。 2202(B)